

# EyeC ProofRunner Carton Folder Gluer

## Versor社製プレフィーダ



あなたのフォル  
ダーグルアーに  
簡単に印刷検査を追加

### 最大の投資効率と柔軟性

Versor社製InspectorプリフィーダモジュールにEyeC社製ブルーランナーカートンフォルダーグルアーをインストールすると、最新の印刷検査技術と既存のフォルダーグルアーを組み合わせることができます。柔軟で可動のプリフィーダーユニットは、あらゆるフォルダーグルアーに簡単に接続でき、折り畳み式カートン用の完璧な検査ソリューションへと早変わります。高性能真空ベルトのおかげで、このシステムはメンテナンスが簡単で、すべてのカートンを安全に取り扱うことができます。

### 高速かつ高精度

たとえ300m/分(984フィート/分)の速度で操作されたとしても、ブルーランナーカートンフォルダーグルアーはフラップを含むカートンのどこでも問題とするすべての欠陥を検出します。ほんの数分で、システムはセットアップできます。その結果、生産速度を落とすことなく最高の要件を満たすことができます。

### 最高水準を保証する

ブルーランナーカートンフォルダーグルアーは、医薬品、化粧品、トイレタリー製品、ブランド製品のほとんどの梱包材に要求されているとおりに、製品の100%を検査し、それを顧客承認が得られたブルーフ(通常はPDFファイル)と比較します。システムは、フォルダグルアーの既存の排出装置を使用して不良品を排除し、完全な検査報告を提供します。その結果、品質要件が満たされ、顧客の受入拒否が回避されます。

### 使いやすさ

オペレータは、すべての主要言語で利用可能な非常に高速なジョブセットアップと直感的なインターフェースを利用できます。プロセスは安全で、品質管理が簡単になります。

# EyeC ProofRunner Carton Folder Gluer

## Versor社製プレフィーダ

### 主な機能

- ✔ **柔軟なプレフィーダーモジュール**  
簡単に任意のフォルダーグルーアに接続。
- ✔ **高度な柔軟性**  
スタンドアローンの仕分けユニットで多様なジョブをチェック。
- ✔ **最高のパフォーマンス**  
フルスピードでも優れた品質管理。
- ✔ **100%のジョブ検査**  
品質を保証し、顧客を満足させますさまざまな市場ニーズに対応。
- ✔ **不良品の自動仕分け**  
正しい商品だけが出荷されるようにします。
- ✔ **ホットおよびコールドスタンプ/反射面検査**  
さまざまな市場ニーズに対応します。
- ✔ **顧客プルーフまたは印刷用PDFを使った検査**  
あらゆる言語で包括的な内容検証を実行し、ジョブの設定を自動化します。
- ✔ **クイックセットアップとユーザー志向のインターフェース**  
システムはわずか数分で稼働できます。
- ✔ **高感度低感度、感度別検査エリア**  
無駄を抑制しながら品質要件を満たします。
- ✔ **総合的な検査報告書**  
検査結果を追跡し、品質を保証します。

### オプション

- ✔ 色差検査
- ✔ 1次元・2次元コードの検査(バーコード、データマトリックス、QRコードなど)
- ✔ 可変情報検査
- ✔ 感度別検査の自動設定
- ✔ ヒートマップ



### 技術仕様

EyeC ProofRunner Carton Folder Gluer					
	バージョン	Versor Inspector 55		Versor Inspector 80	
検査	最大スキャン寸法	420 mm (16.53")	550 mm (21.65")	660 mm (25.98")	760 mm (29.92")
	カメラ	4k カラー			
	解像度	244 dpi	189 dpi	158 dpi	137 dpi
	ピクセル寸法*	0.21 mm (0.008")	0.27 mm (0.011")	0.32 mm (0.013")	0.37 mm (0.015")
マシン	最大製品幅	550 mm (21.65")		800 mm (31.5")	
	最大速度	300 m/毎分 (984フィート/min)			
	モジュール全長	3,400 mm (133.86")			

\*グレースケールレベルで少なくとも50以上の相違において

JP-19-1024 | これらの技術仕様は標準的な前提に基づいています。記載されているすべての値は、このシートが作成された時点での私たちの知る限りのものであり、予告なしに変更されることがあります。